



## ANEXO CONVOCATORIA 2171/2014

### RENGLONES

Renglón	Especificación técnica
1	<p>Un cabezal de Oftalmoscopio Pocket Junior de 2.5V</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Iluminación halógena de larga duración</li><li>• 12 combinaciones de aperturas/filtros: micropunto, punto pequeño, punto grande, estrella de fijación y apertura de franja, filtro azul cobalto para exámenes de la cornea y libre de rojo</li><li>• 48 lentes, de -25 a +22 dioptrías</li></ul> <p>Un cabezal de Otoscopio Pocket Junior de 2.5V</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Iluminación halógena y fibra óptica de larga duración</li><li>• Puerto de insuflación para realización de otoscopia neumática</li></ul> <p>Dos mangos Pocket Junior de 2.5V a pilas</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Metálico negro y plateado con clip, para 2 pilas tipo "AA".</li></ul> <p>Un estuche blando de alta resistencia y con compartimentos diseñados para acomodar los instrumentos del set</p> <p>Set de espéculos reutilizables ref. 24400-U y 15 espéculos desechables KleenSpec® Serie 524 de 4,25 mm</p>
2	<p>Caja de acero inoxidable sanitario de aprox 20 x 10 x 4 cm incluyendo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (una) pinza cockher recta 14 cm</li><li>• 1 (un) portaagujas mayo / hegart 14 cm</li><li>• 1 (una) tijera de mayo recta 15 cm</li><li>• 1 (una) pinza de disección 13 cm</li></ul>



	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (un) mango de bisturí N° 4</li></ul>
3	<p>Amplificación del sonidos hasta 24 veces Botón de encendido/apagado Botón para seleccionar el modo de campana o membrana Botón (+) (-) de volumen Reducción del ruido ambiental Pantalla LCD con retroiluminación</p> <p>Conectividad Bluetooth</p> <p><b>Software de visualización del sonido del corazón y los pulmones</b></p>
4	<p>FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE ALEMAN</p> <p>2 PILAS</p> <p>LUZ HALOGENA (AMARILLA)</p> <p>3 RAMAS con lampara</p> <p>ESTUCHE DE TRANSPORTE</p> <p>Certificacion ANMAT</p>



---

ANA MARÍA MÉNDEZ  
Directora de Compras